


Garant**KNUX 160405R, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251070 HB7140-1
GTIN	4045197820570
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

KNUX 160405R HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VG
Lastunmurtaja: 3,2 mm
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 6 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,5 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	VG
Laji	HB7140-1
Lastunmurtaja	3,2 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 210 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	1 - 6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Lastuava aine	KM
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
ISO-koodi-kääntöterä	KNUX 160405R
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä