


Garant**DNMG 150604, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250760 HB7140-1
GTIN	4045197820501
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DN.G 150604 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7140-1

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150604
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä