

Garant**VNMG 160408, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251734 HB7140-1
GTIN	4045197820778
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

VNMG 160408 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,05 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Syöttö f	0,05 - 0,4 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VS

Lastuamissyvyys a _p	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä