

**Garant****WNMG 080408, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251964 HB7140-1
GTIN	4045197820839
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WNMG 080408 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VS  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7140-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,3 - 2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 260 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS

Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä