

Garant**TNMG 160408, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251434 HB7140-1
GTIN	4045197820730
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TNMG 160408 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VS
Lastuamissyvyys a_p : 0,3 - 2 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Laji	HB7140-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 260 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,8 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä