

**Garant****WNMG 080412, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252072 HB7140-1
GTIN	4045197820884
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WNMG 080412 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	VM

Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä