

Garant**TNMG 160404, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251542 HB7120-1
GTIN	4045197820051
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Laji	HB7120-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöteriä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä