


**Garant****SNMG 150612, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251330 HB7120-1
GTIN	4045197819994
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

SNMG 150612 HB7120-1 Nirkon säde: 1,2 mm  
Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 240 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 9 mm
Laji	HB7120-1
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö $f$	0,25 - 0,8 mm/kierr,
lastunmurtaja	VG

Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 240 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä