

**Garant****WNMG 060404, Laji: HB7120-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Tuoteluokka	21G

### Tekninen kuvaus

Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7120-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	80 - 260 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060404

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä