


**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251224 HB7120-1 |
| GTIN         | 4045197819956   |
| Tuoteluokka  | 21G             |

## Kuvaus

SNMG 120408 HB7120-1 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 80 - 260 m/min

## Tekninen kuvaus

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Laji                            | HB7120-1            |
| Syöttö $f$                      | 0,1 - 0,4 mm/kierr, |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,5 - 4 mm          |
| Nirkon säde                     | 0,8 mm              |
| lastunmurtaja                   | VM                  |
| Koneistusehto                   | jatkuva             |
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 80 - 260 m/min      |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Pääkäyttöalue                   | M                               |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely            |
| Lastuava aine                   | KM                              |
| ISO-koodi-kääntöterä            | SNMG 120408                     |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 8                               |
| Tuotetyyppi                     | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |