

Garant**CNMG 160608, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250334 HB7140-1
GTIN	4045197820372
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160608 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 210 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
lastunmurtaja	VG
Laji	HB7140-1
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä