

Garant**TNMG 160404, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251542 HB7140-1
GTIN	4045197820747
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TN.G 160404 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Laji	HB7140-1
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
lastunmurtaja	VM
Pääkäyttöalue	M

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä