

Garant**DNMG 150612, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250764 HB7140-1
GTIN	4045197820525
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150612 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Laji	HB7140-1
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä