

Garant**WNMG 060404, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252062 HB7140-1
GTIN	4045197820846
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 060404 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 60 - 230 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Laji	HB7140-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	60 - 230 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
lastunmurtaja	VM
Pääkäyttöalue	M

Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä