


Garant**SNMG 150612, Laji: HB7140-1****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 251330 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820686 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

SNMG 150612 HB7140-1 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 9 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------|
| lastunmurtaja | VG |
| Laji | HB7140-1 |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 50 - 210 m/min |
| Lastuamissyvyys a_p | 1,5 - 9 mm |
| Nirkon säde | 1,2 mm |
| Pääkäyttöalue | M |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Syöttö f | 0,25 - 0,8 mm/kierr, |
| Koneistusehto | kevyesti hakkaava |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | SNMG 150612 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 8 |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |