

Garant**TNMG 160408, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251544 HB7120-1
GTIN	4045197820068
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TN.G 160408 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 5 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7120-1
lastunmurtaja	VM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö f	0,2 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 5 mm
Pääkäyttöalue	M

Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä