

Garant**DNMG 150608, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250862 HB7140-1
GTIN	4045197820464
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150608 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VG
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 210 m/min
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä