

Garant**CNMG 160612, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160612 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 50 - 210 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Laji	HB7140-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 210 m/min
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M

lastunmurtaja	VG
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä