

Garant**WNMG 060408, Laji: HB7120-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WN.G 060408 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,5 - 4 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,5 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 80 - 260 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,5 mm/kierr,
lastunmurtaja	VM
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 4 mm
Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	80 - 260 m/min
Pääkäyttöalue	M

Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä