

**Garant****WNMG 080408, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252208 HB7140-1
GTIN	4045197820891
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WNMG 080408 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 40 - 180 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	40 - 180 m/min
Syöttö $f$	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VG
Lastuamissyvyys $a_p$	1,5 - 6 mm
Laji	HB7140-1
Pääkäyttöalue	M

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä