

**Garant****VNMG 160408, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251804 HB7140-1
GTIN	4045197820792
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

VN.G 160408 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Syöttö $f$	0,1 - 0,5 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
lastunmurtaja	VM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	VNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä