


**Garant**
**SNMG 150616, Laji: HB7140-1**


### Tilaustiedot

Tilausnumero	251332 HB7140-1
GTIN	4045197820693
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

SNMG 150616 HB7140-1 Nirkon säde: 1,6 mm  
 Laji: HB7140-1  
 lastunmurtaja: VG  
 Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/kierr,  
 Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 50 - 210 m/min

### Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VG
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	50 - 210 m/min
Laji	HB7140-1
Syöttö $f$	0,25 - 0,8 mm/kierr,

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1,5 - 9 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä