

**Garant****CNMG 120408, Laji: HB7140-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250158 HB7140-1
GTIN	4045197820310
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CN.G 120408 HB7140-1 Laji: HB7140-1  
lastunmurtaja: VM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 60 - 230 m/min

## Tekninen kuvaus

Laji	HB7140-1
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	60 - 230 m/min
Syöttö $f$	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys $a_p$	0,5 - 4 mm
Pääkäyttöalue	M

lastunmurtaja	VM
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä