

Garant**CNMM 120408, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250452 HB7140-1
GTIN	4045197820396
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 120408 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	2 - 8 mm
Syöttö f	0,2 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
lastunmurtaja	VR
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,8 mm

Laji	HB7140-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä