


Garant**WNMG 080412, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080412 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VG
Lastuamissyvyys a_p : 1,5 - 6 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,6 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 240 m/min

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	VG
Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 240 m/min
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	M

Lastuamissyvyys a _p	1,5 - 6 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä