

Garant**WNMG 060404, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251952 HB7120-1
GTIN	4045197820112
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VS
Laji	HB7120-1
Nirkon säde	0,4 mm
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,3 - 2 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404

Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä