


Garant**CNMM 160612, Laji: HB7140-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250458 HB7140-1
GTIN	4045197820419
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMM 160612 HB7140-1 Laji: HB7140-1
lastunmurtaja: VR
Lastuamissyvyys a_p : 2 - 8 mm
Syöttö f : 0,2 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 40 - 180 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,2 - 0,8 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	VR
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	40 - 180 m/min
Laji	HB7140-1
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	1,2 mm

Lastuamissyvyys a _p	2 - 8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CNMM 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä