

Jyrsintuurnarengas, kapea, Sisä-Ø×paksuus b1: 32X0,04mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	309920 32X0,04
GTIN	4045197306906
Tuoteluokka	37D

Kuvaus**Malli:**

0,03 - 1 mm leveä. Leikattu karkaistusta nauhateräksestä. Leveyden b1 ja sen yhdensuuntaisuuden poikkeama määräytyy aloitetun puolivalmisteiden toleranssista standardin DIN 1544 mukaan.

Tekninen kuvaus

Paksuus b ₁	0,04 mm
Ulko-Ø	45 mm
sisä-Ø	32 mm
Malli	kapea
Standardi	DIN 2084
Tuotetyyppi	Jyrsintuurnarengas