



Kiinteä keskiökärki WS, Morsekartio: 2



Tilaustiedot

Tilausnumero	323400 2
GTIN	4045197296610
Tuoteluokka	32L

Kuvaus

Malli:

Kärkikulma 60°, hiotut pinnat.

Täyskeskiökärjet työkaluterästä, kokonaan karkaistu.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morskartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Standardi:**DIN 806**

Ulko-Ø D: 18 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

Tason pituus L₁: 30 mm

Tason ja kärjen etäisyys b: 2 mm

Tekninen kuvaus

Morsekartio	2
Ulko-Ø D	18 mm
Tason pituus L ₁	30 mm
Tason ja kärjen etäisyys b	2 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki

