

**Jyrsintuurnarengas, kapea, Sisä-Ø×paksuus b1: 32X0,05mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309920 32X0,05
GTIN	4045197306913
Tuoteluokka	37D

**Kuvaus****Malli:**

0,03 - 1 mm leveä. Leikattu karkaistusta nauhateräksestä. Leveyden b1 ja sen yhdensuuntaisuuden poikkeama määräytyy aloitetun puolivalmisteiden toleranssista standardin DIN 1544 mukaan.

**Tekninen kuvaus**

Paksuus b <sub>1</sub>	0,05 mm
Ulko-Ø	45 mm
sisä-Ø	32 mm
Malli	kapea
Standardi	DIN 2084
Tuotetyyppi	Jyrsintuurnarengas