



Vääntiökärjen runko kiinnitystä varten sorvinistukassa



Tilaustiedot

Tilausnumero	327540
GTIN	4019208019895
Tuoteluokka	35R

Kuvaus

Malli:

- Kärkikulma 60°, kiinnityshehän Ø 8 – 80 mm.
- Esikiristetty, aksiaalisuunnassa säädettävä lautasjousisarja, tasaa erilaisia keskiösyvyksiä.
- Kärki voidaan teroittaa helposti.
- Ilman keskiökärkeä ja vääntiökiekköjä.
- Perusrunkoihin kokoa 3 – 6 sopivat kaikki vääntiökiekkot nro 327600 – 327650 sekä keskiökärjet nro 327660.
- Soveltuu käytettäväksi kumpaankin pyörimissuuntaan.

Käyttö:

Karan kartion kiinnittämiseksi sorviin.

Huomautus:

Vastakappale tuotteelle 321750 ja 321770.

Varren Ø: 25 mm

Kiinnitystangon pituus: 45 mm

Kiinnityskotelo: 85 mm

Paino: 2,3 kg

Tekninen kuvaus

Kiinnitystangon pituus	45 mm
Paino	2,3 kg

Varren Ø	25 mm
Kiinnityskotelo	85 mm
Tuotetyyppi	Vääntiökärki