

**Kangasteippi, musta, Leveys×pituus(mm×m): 48X50****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083601 48X50
GTIN	4042448392961
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

tesa® 4662 duct tape -teippi kiinnittyy erinomaisesti myös karkeille ja pölyisille pinnoille. Sen on vesitiivis, taipuisa ja joustava. Soveltuu ihanteellisesti putkien ja putkistojen tiivistämiseen sekä rapatuille ja muuratuille pinnoille. Sen voi repäistä helposti käsin pituus- ja poikittaissuunnassa.

Huomautus:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Pituus	50 m
Leveys	48 mm
Paksuus	0,23 mm
Väri	musta
Valmistajamerkintä	duct tape 4662
Kankaan tiheys	27
lämmönkestävyys enintään	95 °C

Säilytyslämpötila	15 - 35 °C
Liimamassa	luonnonkumi
Varaston ilmankosteus	50 - 70 %
Rungon materiaali	Tekstiili
Teippityyppi	Yksisivuinen
Lineri olemassa	ei
Erityisominaisuus	vettä hylkivä
Erityisominaisuus	mukautuva
Erityisominaisuus	käsinkatkaistava
Venymiskyky	18 %
Vetolujuus	3 N/mm
Liimausvoima teräksessä	0,44 N/mm
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Kiinnitys
Käyttö	Pakkaaminen
Käyttö	Liimaus
Käyttö	Niputus
Tuotenimen määrite	musta
Tuotetyyppi	Teippi