

**Jyrsintuurnarengas, kapea, Sisä-Ø×paksuus b1: 40X0,6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309920 40X0,6
GTIN	4045197307057
Tuoteluokka	37D

**Kuvaus****Malli:**

0,03 - 1 mm leveä. Leikattu karkaistusta nauhateräksestä. Leveyden b1 ja sen yhdensuuntaisuuden poikkeama määräytyy aloitetun puolivalmisteen toleranssista standardin DIN 1544 mukaan.

**Tekninen kuvaus**

Paksuus b <sub>1</sub>	0,6 mm
Ulko-Ø	54 mm
sisä-Ø	40 mm
Malli	kapea
Standardi	DIN 2084
Tuotetyyppi	Jyrsintuurnarengas