

**Garant****Yksiosaiset poraistukat Muoto AD/B, BT 40, Kiinnitysalue: 0,5-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303175 0,5-16
GTIN	4045197584380
Tuoteluokka	31B

**Kuvaus****Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

Pyörintätarkkuus  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää **kiristysavaimen**.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

**Tekninen kuvaus**

Ulkonema A-mitta	98 mm
Varakiristysavain nro 627425	AV 6
Kiinnitysalue	0,5 - 16 mm
Ulko-Ø D	57 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 20 µm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

## Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kuusioruuvimeisseli, T-kahva Kuusikulma 6 mm	627481 6
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40