



## Yksiosaiset poraistukat Muoto A, BT 40, Kiinnitysalue: 0,3-8mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	303197 0,3-8
GTIN	2050001701244
Tuoteluokka	33W

### Kuvaus

**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää **kiristysavaimen**.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

### Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	78 mm
Kiinnitysalue	0,3 - 8 mm
Varakiristysavain nro 627425	SW 4
Ulko-Ø D	36 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 30 µm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

## Tarvikkeet

Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308830 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Kuusioruuvimeisseli, T-kahva Kuusikulma 4 mm	627481 4
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40