

Garant**Yksiosaiset poraistukat Muoto AD/B, BT 50, Kiinnitysalue: 0,5-16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303176 0,5-16
GTIN	4045197584397
Tuoteluokka	31B

Kuvaus**Malli:**

Molemmat pyörimissuunnat.

Pyörintätarkkuus $\leq 20 \mu\text{m}$.

Sisäpuolinen jäähdytys korkeintaan 50 bar.

Toimituksen sisältö:

Sisältää **kiristysavaimen**.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Ulkonema A-mitta	110 mm
Varakiristysavain nro 627425	AV 6
Kiinnitysalue	0,5 - 16 mm
Ulko-Ø D	57 mm
Sovitin	BT 50
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 50 baaria

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 18000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 20 µm
Tuotetyyppi	Lyhytporaistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kuusioruuvimeisseli, T-kahva Kuusikulma 6 mm	627481 6
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50