

Garant**Kutistusistukka Muoto ADB, BT 40 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303430 14
GTIN	4045197468123
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	14 mm
Ø D ₂	27 mm
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	34 mm
Sovitin	BT 40 A = 160
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Lastuamisstrategia	HSC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Alakaappi laitteelle	354290
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Vetopultti Hurco 45°, 4 mm reikä ja sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308801 40
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 40	354225 40
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308760 40
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308795 40
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308765 40
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308790 40
Vetopultti Hurco 45°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308802 40
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308785 40
Vetopultti Hurco 90°, sovitetiivistetty Sopii ISO-varteen 40	308806 40