

**Garant****CC.T 060202, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260050 HB7120-1
GTIN	4045197816795
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CCMT 060202 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

## Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
Laji	HB7120-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 060202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä