

**Garant****CC.T 09T304, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260058 HB7120-1
GTIN	4045197817129
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CC.T 09T304 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: MF  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
Pääkäyttöalue	M
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,3 mm/kierr,
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7120-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä