

Garant**CCMT 09T308, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260060 HB7120-1
GTIN	4045197817136
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CCMT 09T308 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	M
Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7120-1
lastunmurtaja	VS
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,

Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä