

Garant**CC.T 120404, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260064 HB7120-1
GTIN	4045197817143
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CC.T 120404 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: MF
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
lastunmurtaja	VS
Pääkäyttöalue	M
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm

Koneistusehto	jatkuva
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	MF
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä