

**Garant****DC.T 070202, Laji: HB7120-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260351 HB7120-1
GTIN	4045197817259
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DCMT 070202 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VS
Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
Nirkon säde	0,2 mm

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070202
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä