

Garant**DC.T 070204, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260353 HB7120-1
GTIN	4045197817266
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Koneistusehto	jatkuva
lastunmurtaja	VS
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7120-1

Pääkäyttöalue	M
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä