

**Garant****DC.T 11T302, Laji: HB7120-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260356 HB7120-1
GTIN	4045197817273
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DCMT 11T302 HB7120-1 Laji: HB7120-1  
lastunmurtaja: VS  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 90 - 290 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,2 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	90 - 290 m/min
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Laji	HB7120-1

Koneistusehto	jatkuva
Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T302
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä