

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260359 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197817280 |
| Tuoteluokka | 21G |

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Laji | HB7120-1 |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Syöttö f | 0,1 - 0,3 mm/kierr, |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 90 - 290 m/min |
| Pääkäyttöalue | M |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| lastunmurtaja | VS |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely |
| Lastuava aine | KM |
| ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 11T304 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |