

Garant**DC.T 11T308, Laji: HB7120-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260361 HB7120-1
GTIN	4045197817297
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T308 HB7120-1 Laji: HB7120-1
lastunmurtaja: VS
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 1,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,3 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 290 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,3 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	M
lastunmurtaja	VS
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7120-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 290 m/min

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä