

**Garant**
**Kutistusistukka Muoto ADB, BT 50 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 20mm**

**Tilautiedot**

Tilausnumero	303445 20
GTIN	4045197487247
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus**
**Malli:**

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

**Standardi:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	BT 50 A = 100
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

## Tarvikkeet

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Työkalun peruskiinnitinSK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
Alakaappi laitteelle	354290
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354236 16,1-22
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkerrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50

PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 12-20 mm	354240 12-20
Kiinnityspulttitiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50