

**Garant**
**Kutistusistukka Muoto ADB, BT 40 A = 120, Kiinnitys-Ø D1: 25mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	303425 25
GTIN	4045197468079
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus**
**Malli:**

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

**Käyttö:**

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

**Standardi:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Ulkonema A-mitta	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
Ulko-Ø D	53 mm
Sovitin	BT 40 A = 120
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka