

3M**Eristysnauha, 15 mm×10 m, Väri: BLACK**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083652 BLACK
GTIN	4054596613898
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:

3M™ Temflex® 165 on **yleiskäyttöinen, pehmeä PVC-eristysteippi**. Vaikeasti syttyvä. Itseirtoava, kestää hyvin öljyjä ja liuottimia.

Käyttö:

Eristämiseen, niputtamiseen, kiinnittämiseen ja väreillä merkitsemiseen.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tekninen kuvaus

Väri	musta
Leveys	15 mm
Pituus	10 m
Paksuus	0,15 mm
Valmistajamerkintä	3M® Temflex® 165
Varaston ilmankosteus	50 - 60 %

Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Vetolujuus	2 N/mm
Lineri olemassa	ei
Teippityyppi	Yksisivuinen
Käyttö	Merkitseminen
Käyttö	Eristys
Käyttö	Merkintä
Käyttö	Niputus
Säilytyslämpötila	20 - 23 °C
Rungon materiaali	PVC-kalvo
Liimausvoima teräksessä	0,2 N/mm
lämmönkestävyys enintään	90 °C
Venymiskyky	200 %
Tuotenimen määrite	15 mm×10 m
Tuotetyyppi	Teippi