

Garant**Kutistusistukka Muoto ADB, BT 50 A = 100, Kiinnitys-Ø D1: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303445 25
GTIN	4045197487254
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Integroitu työvälineiden pituussäätö, säätöalue 10 mm (alkaen Ø 6).
- Koot 3–5 KM:lle, koosta 6 alkaen HSS:lle ja KM:lle.

Käyttö:

Lieriövirtisten työkalujen kiinnittämiseen (toleranssi h6).

Standardi:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308806, kutistusistukan jatke nro 302410 – 302417, kutistuslaitteet 354210 – 354400.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	25 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm
Ø D ₂	44 mm
Ulko-Ø D	53 mm
Sovitin	BT 50 A = 100
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	ADB

Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Kutistusistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti, 18CrNiMo7tiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308615 50
Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308620 50
Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1	354215 CU1
PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 20-32 mm	354240 20-32
Kiinnityspultti, 18CrNiMo7Muoto A Sopii ISO-varteen 50	308605 50
Erikoisvetopultti Sopii ISO-varteen 50	308740 50
Alakaappi laitteelle	354290
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto A Sopii ISO-varteen 50	308610 50
Kiinnityspulttitiivistetty, muoto B Sopii ISO-varteen 50	308650 50
Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettätiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308720 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
KiinnityspultitMuoto A Sopii ISO-varteen 50	308600 50
Kavennin Tyyppi SU1	354210 SU1
KiinnityspultitMuoto B Sopii ISO-varteen 50	308640 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
	308820 50

Vetopulttien kiristysavain DIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50

Jäähdytysadapteri, pitkä 4,5° Kiinnitys-Ø:lle 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Kiinnityspultti tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308660 50
Työkalun peruskiinnitin SK:lle SK-kartiovarrelle 50	354225 50
Kiinnityspultti 90° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 45° tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50